

Garant**SNHX 1207 semleges, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218621 ALU
GTIN	4045197532183
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha a_e max. a_p horonyszélességhez: 12; 16 mm

Minőség: HU7710

Előtolás f_z / fog: 0,1 mm

Leélezési szélesség: 0,45 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,1 mm
Típus	ALU
Leélezési szélesség	0,45 mm
Minőség	HU7710
Váltólapka ISO kód	SNHX 1207
Szerszámanyag	HM

Lapvastagság	7 mm
a_p horonyszélességhez	12; 16 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz