

Garant**SNHX 12045 semleges, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218601 ST900
GTIN	4045197532091
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha a_e max. a_p horonyszélességhez: 8 mm

Minőség: HB7525

Előtolás f_z / fog: 0,08 mm

Leélezési szélesség: 0,25 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,08 mm
Típus	ST900
Leélezési szélesség	0,25 mm
Minőség	HB7525
Váltólapka ISO kód	SNHX 12045
Szerszámanyag	HM

Lapvastagság	4,5 mm
a_p horonyszélességhez	8 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz