

**Mahr****Digitális tolómérő MarCal mérőcsúcsok nélkül, Méréstartomány: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415322 800
GTIN	4059192064778
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

**Közvetlen leolvasás jól felismerhető, nagyméretű digitális kijelzőn. Leppelt mérőfelületek.**

A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

**Funkció:**

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032-es méret

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 498940 sz.

**Műszaki leírás**

Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	A1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Csőrhossz	150 mm
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
A tartalmazott elemek száma	1
Leolvasás	0,0005 coll

IP védettségi osztály	IP 65
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Belső mérőszár Ø	20 mm
Méréstartomány	0 - 800 mm
Hibahatár	0,05 mm
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 1000 mm	021010 1000
Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 1000 mm	021000 1000

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2