

Mahr

Digitális tolómérő MarCal Mérőcsúcsokkal i-wi, Méréstartomány: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	415321 800
GTIN	4059192064785
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Közvetlen leolvasás jól felismerhető, nagyméretű digitális kijelzőn. Leppelt mérőfelületek.

A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

i-wi rádiójel vevőegység 498912 sz.

Műszaki leírás

IP védettség osztály	IP 65
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Leolvasás	0,0005 coll
Belső mérőszár Ø	20 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Kalibrálás	A1

Adatlap

Csőrhossz	150 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,05 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Méréstartomány	0 - 800 mm
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 1000 mm	021010 1000
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 1000 mm	021000 1000

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2