



Konnektor elosztó IP44, Csatlakozó aljzatok száma:



Rendelési adatok

Rendelés száma	081169
GTIN	4007123647576
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Megvilágított biztonsági kapcsolóval és 45°-ban elforgatott aljzatokkal. 3500 W (16 A) névleges teljesítmény.

Fröccsenő víznek ellenálló csatlakozó aljzatok önzáró billenő fedelekkkel és tömítőgyűrűkkel. Ütés- és törésálló műanyag ház stabil felakasztó füllel.

F, B, PL és CZ országok csatlakozó aljzataival.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Kábelhossz: 2 m

IP védettség osztály: IP 44

Műszaki leírás

Be- / kikapcsoló	igen
Országok	F; B; PL; CZ
Névleges teljesítmény letekerve	3500 W
IP védettség osztály	IP 44
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	E
Csatlakozó aljzatok száma	5
Elosztó hossza	520 mm
Kábel szerkezete	3G1,5

Kábel kategória	H07RN-F
Kábelhossz	2 m
Termék fajtája	Dugaszolóaljzat-elosztó