

**Garant****HiPer-Drill fej m7, HB7530, Ø D: 25,5mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 231640 25,5   |
| GTIN              | 4045197604668 |
| Árucikk kategória | 21M           |

**Leírás****Kivitel:**

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozicionálás és stabil elhelyezkedés érdekében. Körfutási pontosság összeszerelt állapotban  $\leq 20 \mu\text{m}$ . IT9 pontosságú furatokhoz.

**Figyelem:**

A forgácsolási adatok az  $5 \times D$  D alapszerszámra érvényesek.

A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.

**Műszaki leírás**

|   |               |
|---|---------------|
| Ø D                                       | 25,5 mm       |
| Előtolás f acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,38 mm/ford, |
| Alapelem méret                            | 25 mm         |
| Sorozat                                   | HiPer-Drill   |
| Cserék / élek száma                       | 1             |
| Csúcscső                                  | 135 fok       |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Minőség          | HB7530                    |
| Szerszámanyag    | HM                        |
| Semi-Standard    | igen                      |
| Vágóélek száma Z | 2                         |
| Termék fajtája   | Forgácsoló betét fúráshoz |

### Felhasználói adatok

|                                     | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>        | alkalmas              | 130 m/min      | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>        | alkalmas              | 110 m/min      | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>        | alkalmas              | 100 m/min      | P       |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>       | alkalmas              | 90 m/min       | P       |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>       | alkalmas              | 75 m/min       | P       |
| TOOLOX 33                           | alkalmas              | 40 m/min       | H       |
| TOOLOX 44                           | alkalmas              | 35 m/min       | H       |
| HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 30 m/min       | H       |
| GG(G)                               | feltételesen alkalmas | 80 m/min       | K       |
| Nedvesen maximum                    | alkalmas              |                |         |

### Tartozék

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Torx Plus® csavar Profil 15IP | 231999 15IP |
|-------------------------------|-------------|