


**Garant****SNHX 12045 semleges, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218601 ST1400
GTIN	4045197532107
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e$  max. $a_p$  horonyszélességhez: 8 mm

Minőség: HB7525

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,13 mm

Leélezési szélesség: 0,25 mm

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,13 mm
Típus	ST1400
Leélezési szélesség	0,25 mm
Minőség	HB7525
Váltólapka ISO kód	SNHX 12045
Szerszámanyag	HM

Lapvastagság	4,5 mm
$a_p$ horonyszélességhez	8 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz