


Garant**SNHX 1207 semleges, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 218621 ST1400 |
| GTIN | 4045197656551 |
| Árucikk kategória | 21A |

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha a_e max. a_p horonyszélességhez: 12; 16 mm

Minőség: HB7525

Előtolás f_z / fog: 0,13 mm

Leélezési szélesség: 0,25 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|-----------|
| Előtolás f_z / fog | 0,13 mm |
| Típus | ST1400 |
| Leélezési szélesség | 0,25 mm |
| Minőség | HB7525 |
| Váltólapka ISO kód | SNHX 1207 |
| Szerszámanyag | HM |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Lapvastagság | 7 mm |
| a_p horonyszélességhez | 12; 16 mm |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |