

**Mahr****Digitális mélységmérő tolómérő IP 67 adatkimenettel, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418704 200
GTIN	4059192064693
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Modern, energiahatékony mérőrendszer. Leppelt vezetőpályák. Preset funkcióval (méret előbeállítás) pl. a 418630 sz. mérőbetéttel végzett távolság mérésekhez. A mérősin elől precíz, edzett, Ø 1,5 mm, 5 mm hosszú mérőcsappal.

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 8,5 mm méretű számokkal.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő híd, 300 mm hosszú 418610 sz., mérőbetét távolságméréshez 418630 sz.

Adatkábel 498940 sz.

**Műszaki leírás**

Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic csatlakozó
LCD kijelző számmagassága	8,5 mm
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm

Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Energiaellátás	Elemes
Méréstartomány	0 - 200 mm
Híd hossza	100 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Mérőszín keresztmetszete	12×3,5 mm
Kalibrálás	A1
IP védettségi osztály	IP 67
A tartalmazott elemek száma	1
Szabvány	ISO 13385
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Tok
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021010 200

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Kiegészítő híd 300 mm	418610
Mérőbetét távolságméréshez Ø 4 mm	418630

Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Adó Típus S4E	498966 S4E
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975