

**Mahr****Digitális mélységmérő tolómérő IP67, i-wi funkcióval, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418705 150
GTIN	4059192064723
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Modern, energiahatékony mérőrendszer. Leppelt vezetőpályák. Preset funkcióval (méret előbeállítás) pl. a 418630 sz. mérőbetéttel végzett távolság mérésekhez. A mérőszin elől precíz, edzett, Ø 1,5 mm, 5 mm hosszú mérőcsappal.

Nagyon nagy LCD kijelző 11 mm méretű számokkal, integrált, vezeték nélküli i-wi adatkapcsolat, pornak és nedvességnek ellenáll, működési idő kb. 3 év (bekapcsolt jeladó esetén kb. 0,5 év).

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő híd, 300 mm hosszú 418610 sz., mérőbetét távolságméréshez 418630 sz.

Vezeték nélküli adatátvitel a 498912 sz. i-wi rádiós vevőkészülékhez.

**Műszaki leírás**

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
LCD kijelző számmagassága	11 mm

Híd hossza	100 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Üzemidő	26000 óra
A tartalmazott elemek száma	1
Kalibrálás	A1
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
Energiaellátás	Elemes
Mérőszín keresztmetszete	12×3,5 mm
Szabvány	ISO 13385
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Tok
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021000 200

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975

Kiegészítő híd 300 mm	418610
Mérőbetét távolságméréshez Ø 4 mm	418630
Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498912 STICK
Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498914 STICK