

Mahr**Digitális horony mélységmérő tolómérő IP 67, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418758 200
GTIN	4059192066123
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Beszúrások, hornyok, mélyedések, lépcsők, stb. méréséhez. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. Duplahorgas mélységmérő tolómérő. Mindkét tapintófelület egy síkban van.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560, CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

Műszaki leírás

Kalibrálás	A2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Híd hossza	100 mm
Mérőszín keresztmetszete	12 × 3,5 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Méréstartomány	0 - 200 mm
Energiaellátás	Elemes

IP védettségi osztály	IP 67
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Szabvány	ISO 13385
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Digimatic csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Csomagolás	Tok
Termék fajtája	Horony mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 200 mm	021230 200
KalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 200 mm	021220 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Elemrekesz fedél	412235