

Mahr**Digitális horony mélységmérő tolómérő IP 67, i-wi, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418759 300
GTIN	4059192066154
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Beszúrások, hornyok, mélyedések, lépcsők, stb. méréséhez. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Rendkívül nagy LCD kijelző 11 mm méretű számokkal. Integrált, vezeték nélküli i-wi adatkapcsolat Duplahorgas mélységmérő tolómérő. Mindkét tapintófelület egy síkban van.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560, CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

i-wi vevőegység 498912 sz.

Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Mérőszín keresztmetszete	12 × 3,5 mm
Híd hossza	150 mm
IP védettségi osztály	IP 67

Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Kalibrálás	A2
Energiaellátás	Elemes
Méréstartomány	0 - 300 mm
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Mérési eltérés E MPE	± 0,04 mm
Szabvány	ISO 13385
Interfész	Digimatic csatlakozó
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Csomagolás	Tok
Termék fajtája	Horony mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. mérésstartomány 300 mm	021230 300
KalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. mérésstartomány 300 mm	021220 300

Tartozék

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498912 STICK
Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498914 STICK

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032

081560 CR2032