

**Mahr****Digitális horony mélységmérő tolómérő IP 67, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418758 300
GTIN	4059192066130
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Beszúrások, hornyok, mélyedések, lépcsők, stb. méréséhez. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. Duplahorgas mélységmérő tolómérő. Mindkét tapintófelület egy síkban van.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

1 elem 081560, CR2032-es méret.

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 498940 sz.

**Műszaki leírás**

Mérőszín keresztmetszete	12 × 3,5 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Híd hossza	150 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Méréstartomány	0 - 300 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Kalibrálás	A2

Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Energiaellátás	Elemes
IP védettségi osztály	IP 67
Mérési eltérés E MPE	± 0,04 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Szabvány	ISO 13385
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Digimatic csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Csomagolás	Tok
Termék fajtája	Horony mélységmérő tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 300 mm	021220 300
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Elemrekesz fedél	412235