

Mahr**Digitális horony mélységmérő tolómérő IP 67, i-wi, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 418759 200 |
| GTIN | 4059192066147 |
| Árucikk kategória | 43A |

Leírás**Kivitel:**

Beszúrások, hornyok, mélyedések, lépcsők, stb. méréséhez. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Rendkívül nagy LCD kijelző 11 mm méretű számokkal. Integrált, vezeték nélküli i-wi adatkapcsolat Duplahorgas mélységmérő tolómérő. Mindkét tapintófelület egy síkban van.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560, CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

i-wi vevőegység 498912 sz.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| A tartalmazott elemek száma | 1 |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081560 CR2032 |
| IP védettségi osztály | IP 67 |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Rádiójeles használat | Gyártói szoftver |
| Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm |
| Kalibrálás | A2 |
| Méréstartomány | 0 - 200 mm |
| Mérőszín keresztmetszete | 12 × 3,5 mm |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / col |
| Energiaellátás | Elemes |
| Híd hossza | 100 mm |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 coll |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,01 mm |
| Szabvány | ISO 13385 |
| Interfész | Digimatic csatlakozó |
| Interfész | MAHR i-wi rádiós rendszer |
| Interfész | RS232C csatlakozó |
| Interfész | USB csatlakozó |
| Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer |
| Méréstechnika | digitális |
| Alapanyag | Nemesacél, INOX |
| Csomagolás | Tok |
| Termék fajtája | Horony mélységmérő tolómérő |

Szolgáltatások

| | |
|---|------------|
| KalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. mérésstartomány 200 mm | 021220 200 |
| DAkKS kalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. mérésstartomány 200 mm | 021230 200 |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK | 498912 STICK |
|---|--------------|

| | |
|--|---------------|
| Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK | 498914 STICK |
| Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus | 498975 |
| Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032 | 081560 CR2032 |