

Garant**Üregmaró 93°, menettel, Ø D / élek száma Z: 42/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	211813 42/3
GTIN	4045197502117
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

Menetes csatlakozóval tetszőlegesen hosszabbítható.

Felhasználás:

Forgácsok beragadásának megakadályozásához, különösen mély zsebek marásakor.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Felfogó menet M	M16
Hozzávaló váltólapka	VCG. 2205
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vágóél Ø D _c	42 mm
Teljes hossz L _{ges}	47 mm
Ø D ₂	29 mm

Vágóélek száma Z	3
Ferde bebarási szög α_{\max}	5,3 fok
Interpolációs marás a_p	8 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	78 mm
Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	32,34 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	93 fok
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Üregmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800