

Garant**SNHX 1207 semleges, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218621 UNI
GTIN	4045197532220
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha a_e max. a_p horonyszélességhez: 12; 16 mm

Minőség: HB7525

Leélezési szélesség: 0,25 mm

Műszaki leírás

Típus	UNI
Leélezési szélesség	0,25 mm
Minőség	HB7525
Váltólapka ISO kód	SNHX 1207
Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	7 mm
a_p horonyszélességhez	12; 16 mm

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz