

Garant**VDGT 11T208 FR, HU7810, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	211868 ALU
GTIN	4045197700407
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Finomszemcsés anyag, polírozott forgácstörő horony – rendkívül csökkentett élrátét képződési hajlam.

Figyelem:

$a_{p\max} = 3$ mm nagyoláshoz $a_e = 1 \times D$ értékkel.

Műszaki leírás

Típus	ALU
Előtolás f_z	0,17 mm
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	VDGT 11T208 FR
Minőség	HU7810
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	1900 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	500 m/min	N
CuZn	alkalmas	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas	100 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		