

**Garant****SNHX 1205 semleges, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218611 ST900
GTIN	4045197656490
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e$  max. $a_p$  horonyszélességhez: 10; 14 mm

Minőség: HB7525

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,08 mm

Leélezési szélesség: 0,25 mm

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,08 mm
Típus	ST900
Leélezési szélesség	0,25 mm
Minőség	HB7525
Váltólapka ISO kód	SNHX 1205
Szerszámanyag	HM

Lapvastagság	5,4 mm
$a_p$ horonyszélességhez	10; 14 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz