

Külön mérőcsap 1. tűrési osztály, Típus: 10



Rendelési adatok

Rendelés száma	483900 10
GTIN	2050002076617
Árucikk kategória	48A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű idomszeracélból, edzett (60 ± 2 HRC) és megeresztett. A felület köszörült és leppelt. 1,5 mm \varnothing -tól méretjelöléssel 0,01 mm – 0,99 mm élszalag nélkül. 1,0 mm-től egyik oldal élszalaggal.

Tűrési osztály 1: Csap $\varnothing \pm 0,001$ mm.

Felhasználás:

Használat előtt zsírtalanítsa és használt után zsírozza be.

Figyelem:

Megrendeléskor **adja meg a kívánt \varnothing -t is**, pl. a 483900 sz. 5-ös méret **10,08** ill. a 483920 sz. 5-ös méret **10,082**.

Műszaki leírás

Névleges méret	20,01 - 24,99 mm
Mérőcsap hossza	70 mm
Emelkedés	0,01 mm
Kalibrálás	L6
Szabvány	DIN 2269
Tűrési osztály	1
Keménység	60 ± 2 HRC
Alapanyag	Idomszeracél
Termék fajtája	Ellenőrző csap

Szolgáltatások

KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 60 mm	028300 60
DAkKS kalibrálásDugós idomszer Maximális Ø 60 mm	028340 60