

Külön mérőcsap 2. tűrési osztály, Típus: 11



Rendelési adatok

Rendelés száma	483910 11
GTIN	2050002076631
Árucikk kategória	48A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű idomszeracélból, edzett (60 ± 2 HRC) és megeresztett. A felület köszörült és leppelt. 1,5 mm \varnothing -tól méretjelöléssel 0,01 mm – 0,99 mm élszalag nélkül. 1,0 mm-től egyik oldal élszalaggal.

Tűrési osztály 2: Csap $\varnothing \pm 0,002$ mm.

Felhasználás:

Használat előtt zsírtalanítsa és használt után zsírozza be.

Figyelem:

Megrendeléskor **adja meg a kívánt \varnothing -t is**, pl. a 483900 sz. 5 méret **10,08** ill. a 483920 sz. 5 méret **10,082**.

Műszaki leírás

Emelkedés	0,01 mm
Névleges méret	25 - 29,99 mm
Mérőcsap hossza	70 mm
Kalibrálás	L6
Szabvány	DIN 2269
Tűrési osztály	2
Keménység	60 ± 2 HRC
Alapanyag	Idomszeracél
Termék fajtája	Ellenőrző csap

Szolgáltatások

DAkS kalibrálásDugós idomszer Maximális Ø 60 mm	028340 60
KalibrálásDugós idomszer maximális Ø 60 mm	028300 60