

bimos

Nagy teherbírású munka forgószék, Neon XXL, szövetBLACK



Rendelési adatok

Rendelés száma	965363 BLACK
GTIN	4016849961798
Árucikk kategória	96B

Leírás

Kivitel:

Nagyon robusztus és biztonságos munka forgószék szinkron mechanikával, melynek minden alkotóeleme alkalmas nagy teherbíráshoz. Súlyszabályozás 80 – 180 kg között. Nagy teherbírású alkatrészek: Váz, kerekek, mechanika, gázrugó és lábkereszt. Lábkereszt fekete alumíniumból. Ergonomikus kialakítású ülőfelület és háttámla. Fokozatmentesen állítható háttámla és egyedileg beállítható magasság és dőlés. Vastag párnázás optimalizált formával. Kartámaszokkal. A kartámaszok közötti tér 570 mm, állítható szélességgel. Narancssárga rugalmas szalaggal. Szövetkárpit huzattal.

Szabvány:

DIN 68877

Műszaki leírás

Szék anyagának színe	fekete
Háttámla magassága	570 mm
Szék mélység állítási tartomány	420 - 480 mm
Ülőlap szélesség	470 mm

Háttámla magasságállítási tartomány	60 mm
Szék teherbírása	180 kg
Magasságállítási tartomány kerekkel	470 - 640 mm
Termék fajtája	Munka forgószék