

**Garant****Üregmaró 90°, menettel, Ø D / élek száma Z: 42/3mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 211811 42/3   |
| GTIN              | 4045197502094 |
| Árucikk kategória | 210           |

## Leírás

### Kivitel:

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

Menetes csatlakozóval tetszőlegesen hosszabbítható.

### Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Ø D <sub>2</sub>                      | 29 mm                 |
| Váltólapka csavar készlet             | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| Felfogó menet M                       | M16                   |
| Vágóél Ø D <sub>c</sub>               | 42 mm                 |
| Hozzávaló váltólapka                  | VCG. 2205             |
| Teljes hossz L <sub>ges</sub>         | 47 mm                 |
| Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>       | 17 mm                 |
| Vágóélek száma Z                      | 3                     |
| Ferde bemarkási szög α <sub>max</sub> | 5,3 fok               |

|  |               |
|--|---------------|
| Interpolációs marás $a_p$                      | 8 mm          |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$     | 78 mm         |
| Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz | 32,34 mm      |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$     | 82 mm         |
| $\varnothing D_3$                              | 36 mm         |
| Szárkivitel                                    | menettel      |
| Beállítási szög $\kappa$                       | 90 fok        |
| Marási felhasználási                           | Ferde bemarás |
| Marási felhasználási                           | horonymarás   |
| belső hűtés                                    | igen          |
| Forgácsolási stratégia                         | MTC           |
| Szerszámcsere                                  | PowerCard     |
| Termék fajtája                                 | Üregmaró      |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm   | 211750 5,7  |
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos                              | 219800      |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP | 674252 10IP |