



## Akkus fúró-csavarozó ONE-KEY™, Típus: M18ODD3-5



### Rendelési adatok

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma    | 070212 M18ODD3-5 |
| GTIN              | 4058546476731    |
| Árucikk kategória | 03L              |

### Leírás

#### Kivitel:

**MILWAUKEE – akkus fúró-csavarozó** nagy nyomatékú akkumulátoros 2 fokozatú fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal. REDLITHIUM™ akkuk **külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel**. Robusztus **fém hajtóműház** a hosszú élettartam érdekében. **FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány** orsórögzítéssel. A munkaterület megvilágítása LED-del. Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében. FUEL™ csúcsmo­dell **kefe nélküli POWERSTATE™ motorral** a maximális hatásfok érdekében. **Nagyon csekély kopás** és akár 10-szeres élettartam a standard DC motorokhoz képest. A nagy hatékonyság és a nagyobb akkumulátor kapacitás akár **2x hosszabb működési időt** tesz lehetővé (más Li-Ion technológiákhoz képest). **REDLINK PLUS™ elektronika** – egyedülálló teljesítmény menedzsmenttel:

- **A meghajtómotor – akkumulátor között kommunikáló rendszerrel.**
- **Túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor, motor és meghajtás hosszabb élettartama érdekében.**

M18 FUEL™ ONE-KEY™ akkus fúró-csavarozó nagy nyomatékkal.

#### Tartalom:

2x M18 Red-Li-Ion akku, M12-18 FC töltőkészülék, övcsipesz, HD-Box (rendszerkoffer).  
Segédmarkolat a nyomaték könnyebb megtámasztásához.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073816 sz., 073827 sz. és 073840 sz. alatt talál.

## Műszaki leírás

|  |  |
|--|--|
| Max. vibráció EN szerint                               | <2,5 m/s <sup>2</sup>                  |
| Jellemző felhasználás                                  | Heavy Duty                             |
| Motor felépítése                                       | Kefe nélküli motor                     |
| Súly   | 2,1 kg                                 |
| Akkumulátor-feszültség                                 | 18 V                                   |
| Maximális csigafúró Ø fában                            | 89 mm                                  |
| Maximális csigafúró Ø acélban                          | 16 mm                                  |
| Akkumulátor típus                                      | Lítium-ion                             |
| Maximális fordulatszám 1. fokozat                      | 0 - 500 min <sup>-1</sup>              |
| Maximális nyomaték kemény                              | 158 Nm                                 |
| A tartalmazott akkumulátorok száma                     | 2                                      |
| Maximális fordulatszám 2. fokozat                      | 2100 min <sup>-1</sup>                 |
| Gyártó jelölése  | M18 ONEDD3-502X                        |
| Applikáció kapcsolódás                                 | OneKey                                 |
| Energiaellátás   | Akkus                                  |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus                 |
| Csomagolás   | Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)       |
| Akkumulátor kapacitás                                  | 5 Ah                                   |
| Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány            | 1,5 - 13 mm                            |
| Termék fajtája   | Fúró-csavarozó                         |
| USP1   | 18V, ONE-KEY applikáció kapcsolat      |
| USP2   | Kefe nélküli motor, akkuval, kofferben |