

Garant**Üregmaró 90°, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 20/2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	211847 20/2
GTIN	4045197502131
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 0,9 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VDGT 11T2..
Teljes hossz L_{ges}	85 mm
Kinyúlási hossz L_1	35 mm
Szár Ø D_s h6	20 mm
Vágóél Ø D_c	20 mm
Váltólapka csavar készlet	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Vágóélek száma Z	2
Interpolációs marás Ø D_{max}	38 mm
Interpolációs marás Ø D_{min}	38 mm
Interpolációs marás a_p	3,5 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	5,23 fok

Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	16,4 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Üregmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219801