

Garant**Marólapka VCGT 220530 FN, üregmaróhoz, HU 7810****Rendelési adatok**

Rendelés száma	211858 ALU
GTIN	4045197459558
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Finomszemcsés anyag, polírozott forgácstörő horony – rendkívül csökkentett élrátét képződési hajlam.

Figyelem:

$a_{p\max} = 7\text{ mm}$ nagyoláshoz $a_e = 1 \times D$ értékkel.

Műszaki leírás

Típus	ALU
Előtolás f_z	0,25 mm
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	3 mm
Váltólapka ISO kód	VCGT 220530 FN
Típus	HU7810
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	1900 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	500 m/min	N
CuZn	alkalmas	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas	100 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		