




Digitális univerzális tolómérő készlet IP 67, Méréstartomány: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	415555 200
GTIN	4029713019235
Árucikk kategória	46P

Leírás

Kivitel:

A „Pocket Talent“ digitális univerzális tolómérő különböző belső és külső mérésekhez (beszúrások, hornyok, menetek, stb.) használható. Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 7,5 mm méretű számokkal. PRESET funkció (mért érték előbeállítás).

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Tolómérő, beállító etalon 50 mm, 2 pár mérőbetét belső és külső méréshez. 1 elem 081560 sz. CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Mindegyik 434900 – 434915 sz. tartalék- és különleges tapintó M2, 5. menettel. Adatkábel 498940 sz.

Műszaki leírás

Elem típusa	Gombelem
Hibahatár	0,03 mm
Csőrhossz	48 mm
Leolvasás	0,0005 coll
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Leolvasás	0,01 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Méréstartomány	0 - 200 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	A1
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021000 200
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------