

Garant**Élletörő maró, furattal, γ szög: 75fok****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215700 75
GTIN	4045197410542
Árucikk kategória	210

Leírás**Figyelem:**

- Élletöréshez ajánlott váltólapkák: 215720; 215724; 215728; 215744; 215758 sz.
- Más váltólapkák használata esetén csökkenhet az élettartam ill. romolhat a felületminőség.
- A 211750 sz. 5,0 méretű GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

Műszaki leírás

γ szög	75 fok
Elérhető leélezési magasság h	29,5 mm
Legnagyobb $\varnothing D_1$	50,7 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	3
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1604..
Elérhető leélezési szélesség b	8 mm
Elérhető leélezési hossz l	30 mm

Legkisebb \varnothing D	35 mm
Teljes hossz L_{ges}	60 mm
Felfogó furat \varnothing	22 mm
Váltólapka csavar készlet	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Fogankénti előtolás h_{max} -nál	0,11 mm
Váltólapkák száma	6
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219811
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP