

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Moduláris ultrahangos tisztítókészülék MOD, Úrtartalom: 240l****Rendelési adatok**

Rendelés száma	082922 240
GTIN	2050001940186
Árucikk kategória	04E

**Leírás****Kivitel:**

Edények húzott vagy hegesztett nemesacélból. Hőmérséklet vezérlés 30 °C és 80 °C között 5 °C-os lépésekben.

Moduláris készülék multifrekvenciás technikával. A Duplex nemesacél edények olajleválasztóval, szivattyús keringtetéssel és plusz oldalsó ultrahanggal szerelhetőek fel. Öblítő készülékkel vagy forró levegős szárítóval bővíthető.

- **Ultrahangos rezgőrendszerek: Több ultrahangos rezgőrendszer mikroszkopikus méretű vákuumbuborékot hoz létre a tisztító folyadékban, melyek a nyomásingadozás következtében kidurrannak és ezáltal eltávolítják a tisztítandó tárgyak felületéről a szennyeződés részecskéket.**
- **Boost funkció: Második „Powerclean” tisztítási fokozattal az erős szennyeződések ill. oxidáció intenzív tisztításához.**
- **Sweep funkció: A homogén rezgésmező eloszlás érdekében.**
- **Gáztalanítási és automatikus gáztalanítási funkció: Az újonnan betöltött tisztítófolyadék levegővel telített.**

**Funkció:**

IP20: Védett  $\varnothing < 12$  mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

**Felhasználás:**

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kocszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószeret (082930 sz.-től). A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

**Tartalom:**

Ultrahangos tisztítókészülék fedéllel, kosár nélkül (082926 sz.).

**Figyelem:**

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

Mono ultrahangos tisztítókészülékek hegesztett Duplex nemesacél edénnyel különösen kemény felhasználáshoz, pl. csiszoló- és polírozó szer által okozott szennyeződések, külön rendelésre szállítható.

Betétkosarat a 082926 szám alatt talál az Online shopban.

Készülék hossza: 1100 mm

Készülék szélessége: 580 mm

Készülék magassága: 850 mm

Betétkosár hossza: 770 mm

Betétkosár szélessége: 470 mm

Tisztítómedence magassága: 435 mm

**Műszaki leírás**

Tisztítómedence hossza	820 mm
Készülék hossza	1100 mm
Fűtőteljesítmény	9000 W
Lefolyó csatlakozó méret	1 coll
Súly	90 kg
Öblítő modullal bővíthető	igen
Tisztítómedence űrtartalom	240 l
Készülék magassága	850 mm
Olajválasztóval bővíthető	igen
Tisztítómedence szélessége	545 mm
Szárító modullal bővíthető	igen
Szivattyús szűrővel bővíthető	igen
Készülék szélessége	580 mm
Ultrahangos csúcsteljesítmény	8000 W
Tisztítómedence magassága	435 mm
Betétkosár szélessége	470 mm
Betétkosár hossza	770 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Teljesítményfelvétel	11300 W

Névleges feszültség	400 V
Névleges tartalom	200 l
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék

## Tartozék

Erős ultrahangos tisztítószer T7 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082937 2,5
Erős ultrahangos tisztítószer T2 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082932 2,5
Erős ultrahangos tisztítószer T3 Feltöltési mennyiség l/kg 25	082933 25
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082930 2,5
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg T2	082930 T2
Erős ultrahangos tisztítószer T7 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082937 10
Betétkosár INOX A méret megfelelő a 082922 / 082923 / 082924 sz.-hoz 240	082926 240
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg T5	082930 T5
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg T4	082930 T4
Erős ultrahangos tisztítószer T3 Feltöltési mennyiség l/kg 0,85	082933 0,85
Erős ultrahangos tisztítószer T9 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082939 2,5
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg T6	082930 T6
Korrózióvédelem Feltöltési mennyiség l/kg 1	082931 1
Erős ultrahangos tisztítószer T5 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082935 2,5

Erős ultrahangos tisztítószer T8 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082938 2,5
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg T1	082930 T1
Erős ultrahangos tisztítószer T6 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082936 2,5
Fedél A méret megfelelő a 082922 / 082923 / 082924 sz.- hoz 240	082927 240
Erős ultrahangos tisztítószer T6 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082936 10
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg T3	082930 T3
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082930 10
Korrózióvédelem Feltöltési mennyiség l/kg 25	082931 25
Erős ultrahangos tisztítószer T4 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082934 2,5
Erős ultrahangos tisztítószer T4 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082934 10
Erős ultrahangos tisztítószer T9 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082939 10
Erős ultrahangos tisztítószer T8 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082938 10
Erős ultrahangos tisztítószer T2 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082932 10
Erős ultrahangos tisztítószer T5 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082935 10
Korrózióvédelem Feltöltési mennyiség l/kg AK	082931 AK