

**Garant****APMT 060208 ER, HB7520, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215657 ST1400
GTIN	4045197673725
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p_{\max}} = 4 \text{ mm}$ .

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,1 mm

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,1 mm
Típus	ST1400
Sarokrádiusz	0,8 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapka ISO kód	APMT 060208 ER
Minőség	HB7520
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		