

**Garant****Sarokmaró 90° Rövid, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 40/4mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	215705 40/4
GTIN	4045197410573
Árucikk kategória	210

## Leírás

**Kivitel:**

Sarokmaró egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Teljes hossz $L_{ges}$	115 mm
Szár Ø $D_s$ h6	32 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	55 mm
Váltólapka csavar készlet	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Vágóél Ø $D_c$	40 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 16..
Vágóélek száma Z	4

Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219812