

**Garant****HiPer-Drill fej h7, HB7630, Ø D: 18,8mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 231650 18,8   |
| GTIN              | 4045197662187 |
| Árucikk kategória | 21M           |

**Leírás****Kivitel:**

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozicionálás és stabil elhelyezkedés érdekében. Körfutási pontosság összeszerelt állapotban  $\leq 20 \mu\text{m}$ . IT9 pontosságú furatokhoz.

**Figyelem:**

A forgácsolási adatok az  $5 \times D$  D alapszámra érvényesek.

A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.

**Műszaki leírás**

|  |              |
|--|--------------|
| Alapelem méret                             | 18 mm        |
| Ø D  | 18,8 mm      |
| Előtolás f INOX-ban $> 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,2 mm/ford, |
| Sorozat                                    | HiPer-Drill  |
| Cserék / élek száma                        | 1            |
| Csúcscső                                   | 135 fok      |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Minőség          | HB7630                    |
| Szerszámanyag    | HM                        |
| Semi-Standard    | igen                      |
| Vágóélek száma Z | 2                         |
| Termék fajtája   | Forgácsoló betét fúráshoz |

## Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | $V_c$     | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Alu műanyagok                | feltételesen alkalmas | 200 m/min | N       |
| Alu (rövid forgácsú)         | feltételesen alkalmas | 200 m/min | N       |
| Alu > 10% Si                 | feltételesen alkalmas | 150 m/min | N       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 65 m/min  | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 55 m/min  | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | alkalmas              | 30 m/min  | S       |
| Nedvesen maximum             | alkalmas              |           |         |

## Tartozék

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Torx Plus® csavar Profil 8IP1 | 231999 8IP1 |
|-------------------------------|-------------|