

Yale

Hidraulika tömlő HHC gyári szereléssel / feltöltéssel, Hossz: 1 m



Rendelési adatok

Rendelés száma	086081 1
GTIN	2050000970320
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

086085 sz. M1 méretű csatlakozó dugóval (henger oldal) és 3/8-NPT becsavarható menettel (szivattyú oldal). Külső Ø 14 mm; belső Ø 6,3 mm (névleges méret); repesztő nyomás 2800 bar; minimális hajlítási rádiusz R =100 mm.

Csak gyárilag összeszerelt, feltöltött és légtelenített komplett hidraulika rendszerhez (szivattyú, henger, tömlő).

Minden be- és ráépített alkatrész megfelel a **metrikus szabványsorozatnak**, amely lényegesen megkönnyíti a beszerelési és szervizmunkákat és az alkatrészek beszerzését is lényegesen leegyszerűsíti. **100 %-ban kompatibilis** minden 700 bar-os hidraulikus rendszerrel.

Figyelem:

A zárt rendszerek gyárilag előre összeszerelve, feltöltve és légtelenítve.

Műszaki leírás

Hossz	1 m
Termék fajtája	Hidraulika tartozékok