

Garant**Élletörő maró, furattal, γ szög: 60fok****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215700 60
GTIN	4045197410535
Árucikk kategória	210

Leírás**Figyelem:**

- Élletöréshez ajánlott váltólapkák: 215720; 215724; 215728; 215744; 215758 sz.
- Más váltólapkák használata esetén csökkenhet az élettartam ill. romolhat a felületminőség.
- A 211750 sz. 5,0 méretű GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Elérhető leélezési magasság h	26,5 mm
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Elérhető leélezési hossz l	30 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	3
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1604..
Váltólapka csavar készlet	219811 (15IP; 5,0 Nm)

Felfogó furat Ø	27 mm
Legnagyobb Ø D ₁	65 mm
γ szög	60 fok
Elérhető leélezési szélesség b	15,1 mm
Legkisebb Ø D	34,8 mm
Fogankénti előtolás h _{max} -nál	0,12 mm
Váltólapkák száma	6
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219811