

Garant**Életörő maró, furattal, γ szög: 15fok****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215700 15
GTIN	4045197410504
Árucikk kategória	210

Leírás**Figyelem:**

- **Életöréshez ajánlott váltólapkák: 215720; 215724; 215728; 215744; 215758 sz.**
- **Más váltólapkák használata esetén csökkenhet az élettartam ill. romolhat a felületminőség.**
- **A 211750 sz. 5,0 méretű GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.**

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	AP.. 1604..
Váltólapka csavar készlet	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Elérhető leélezési hossz l	30 mm
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	3
Elérhető leélezési szélesség b	29,5 mm

Legnagyobb $\varnothing D_1$	94 mm
Elérhető leélezési magasság h	8 mm
Felfogó furat \varnothing	27 mm
Legkisebb $\varnothing D$	35,4 mm
γ szög	15 fok
Fogankénti előtolás h_{\max} -nál	0,4 mm
Váltólapkák száma	6
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219811
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0