

SONO  SWISS[®]**Erős ultrahangos tisztítószer, liter: T1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	082930 T1
GTIN	2050000969089
Árucikk kategória	04E

Leírás**Kivitel:**

Különösen kiadós vizes bázisú tisztító koncentrátum (kivétel: a T3 por alakú); speciális fejlesztés ultrahangos tisztító fürdőkben történő felhasználáshoz, biológiailag lebomlik. A nagyon kiadós **koncentrátumok** növelik a készülékek élettartamát, tartósak és biológiailag lebomlanak. Az erős tisztítókat kifejezetten ultrahangos kádakhoz fejlesztették ki (habzási viselkedés stb.) és ezért a tisztítás területén használt minden ultrahangos kádhoz alkalmasak a 25 – 130 kHz frekvenciatartományban. Az ultrahang által létrehozott kavitációs erővel az erős tisztítók hatékonyan és mégis kíméletesen oldják fel a szennyeződések az elemekről. Más tisztítószer, melyek nem kifejezetten ultrahangos kádakhoz készültek, bizonyos esetekben ionokat tartalmazhatnak, melyek elősegítik az anyagleválást és a korróziót. Erős korrózióképzők például a halogén ionok, melyek jelentősen csökkentik az anyagok tartósságát. E tekintetben a savas közegben a kloridok és fluoridok a legagresszívebbek.

Felhasználás:

Ultrahangos tisztítókészülékekhez (pl. 082922; 082923; 082924; 082925 sz.).

Figyelem:

További speciális tisztítószer és más méretű edények külön rendelésre szállíthatók. Nem minden országba szállítható.

Az alkalmazási táblázatot a következő katalógus oldal találja. **Tárolás** csak a zárt eredeti edényben -5 °C és 30 °C között.

Hőtől és közvetlen napsugárzástól védeni kell.

Savakkal **együtt nem tárolható.**

Veszélyes anyag jelölés: GHS05 maró

Felöltési mennyiség, folyadék: 2,5 l

Műszaki leírás

Tisztítószer típus	Acél és nemesfém tisztítószer
Felöltési mennyiség, folyadék	2,5 l
Veszélyes anyag jelölés	GHS05 maró
Hatóidő	3 - 5 min
Tárolási hőmérséklet	-5 - 30 °C
Keverési arány	3 – 8 %