



Multifunkciós olaj, Tartalom: 500 ml



Rendelési adatok

Rendelés száma	083000 500
GTIN	5032227690349
Árucikk kategória	08E

Leírás

Kivitel:

A világszerte bevált WD-40 multifunkciós olaj **messzemenően szagtalan, környezetbarát hajtóanyaggal feltöltött**, teflon-, gyanta-, szilikon- és savmentes.

Felhasználás:

- **Rozsdaoldó** erőteljes kapilláris hatással – rövid időn belül kioldja a berozsdásodott kötéseket, a megszorult csavarokat és anyákat.
- **Tisztítószer:** – a legmakacsabb szennyeződést is oldja, de nem ragad és nem gyantásodik.
- **Kenőanyag** minden csúszófelülethez, finommechanikához, csuklópánthoz, bowden-huzalhoz, lakathoz és vasalathoz.
- **Korrózióvédelem:** a WD-40 behatol a nedvesség alá, benyomul a védendő anyag pórusaiba és konzervál. Az érzékeny és drága szerszámok megőrzik értéküket.
- **Kontaktspray:** kiszorítja a nedvességet az elektromos alkatrészekből.

Billenthető szórócső permetezéshez ill. pontszóráshoz. Használat csak valamely végállásban (0°, 90°) lehetséges.

Figyelem:

Felhasználói engedélyek: Többek között **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Kivitel: Szórópalack

Veszélyes anyag jelölés: GHS07 figyelem

Veszélyes anyag jelölés: GHS02 gyúlékony

Veszélyes áru kategória: 2.1

Szórófej: Smart Straw

Műszaki leírás

Szórófej	Smart Straw
Veszélyes anyag jelölés	GHS07 figyelem
Veszélyes anyag jelölés	GHS02 gyúlékony
Szín	világos barna
Oxidáló tulajdonságok	nem
Veszélyes áru kategória	2.1
Forráspont	176 °C
UN szám	UN1950
Oldhatóság vízben	nem oldódik
Lobbanáspont	47 °C
Kinematikus viszkozitás	< 1 mm ² /s
Tárolási hőmérséklet	15 - 50 °C
Tartalom	0,5 l
Kivitel	Szórópalack
Termék fajtája	Multifunkciós olaj / univerzális olaj