

Yale

Hidraulikus kézipumpa HPS, Fokozatok száma / tartálytérfogat: 2/2l



Rendelési adatok

Rendelés száma	086050 2/2
GTIN	4025092159104
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Minden be- és ráépített alkatrész megfelel a **metrikus szabványsorozatnak**, amely lényegesen megkönnyíti a beszerelési és szervizmunkákat és az alkatrészek beszerzését is lényegesen leegyszerűsíti. **100 %-ban kompatibilis** minden 700 bar-os hidraulikus rendszerrel.

2 fokozatú kézi pumpa **gyorsfokozattal** (kivéve 1/0,7 méret). Az 1. fokozatról 2. fokozatra történő átkapcsolás automatikusan történik. **Nyomáshatároló szelepekkel beállítható 0 – 700 bar között. Teljes fém szerkezet** finombeállítású leeresztő szeleppel, légtelenítő- és olajbetöltő csavarral, valamint tartófülrel a kézi hajtókaron.

Tartalom:

Olajfeltöltéssel együtt, manométer nélkül.

Figyelem:

A zárt rendszerek gyárilag előre összeszerelve, feltöltve és légtelenítve.

Hidraulika szivattyút lásd a 086050 sz., hidraulika tömlőt a 086081 sz., nyomásmérőt a 086087 sz. alatt.

Műszaki leírás

Hasznos tartálytérfogat	2000 ml
Terheléses löket szállítási mennyisége (2. fokozat)	2 ml
Nyomásfokozatok száma	2
Üres löket szállítási mennyisége (1. fokozat)	11 ml

Súly	10 kg
Termék fajtája	Hidraulikus kézi szivattyú

Tartozék

Manométer készlet GYA-63 Kijelzési tartomány 0-1000 bar	086087 0-1000
---	---------------