

Garant**Másolómaró 0° negatív, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 12/3Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212070 12/3L
GTIN	4045197549655
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

$a_{p\ max} = 1,1\ mm.$

A **211750 sz. 0,6 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	120 mm
$\varnothing D_3$	7 mm
Kinyúlási hossz L_1	30 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	12 mm
Szár $\varnothing D_s\ h_6$	16 mm
Váltólapka csavar készlet	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Hossz $\varnothing d_1$	70 mm
Hozzávaló váltólapka	RD.. 0501
Vágóélek száma Z	3
belső hűtés	igen

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	22 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	19 mm
Ferde bebarási szög α_{\max}	3,5 fok
Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	5,72 mm
Interpolációs marás a_p	1,1 mm
Beállítási szög κ	15 - 27 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219802