

**Garant****Másolómaró 0° negatív, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212070 10
GTIN	4045197192271
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

**Figyelem:**

$a_{p\max} = 1,1 \text{ mm}$ .

A **211750 sz. 0,6 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	RD.. 0501
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Váltólapka csavar készlet	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	70 mm
Ø D <sub>3</sub>	5 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	30 mm
Szár Ø D <sub>5</sub> h6	10 mm
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	18 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	15 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	5,37 fok
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	3,72 mm
Interpolációs marás $a_p$	1,1 mm
Beállítási szög $\kappa$	15 - 27 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219802
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP