

Garant**Másolómaró 0° negatív, menettel, Ø D: 35mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212100 35
GTIN	4045197192509
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

$a_{p\ max} = 1,5\ mm$.

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	42 mm
$\varnothing D_3$	28 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	35 mm
Felfogó menet M	M16
$\varnothing D_1\ h_6$	17 mm
Hozzávaló váltólapka	RD.. 0702
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Váltólapka csavar készlet	219803 (8IP; 1,2 Nm)

Vágóélek száma Z	6
belső hűtés	igen
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	26,21 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Interpolációs marás a_p	1,5 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	1,07 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219803
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2