

Garant**Másolómaró 0° negatív, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 10/2mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 212070 10/2 |
| GTIN | 4045197606075 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

$a_{p\max} = 1,1 \text{ mm}$.

A **211750 sz. 0,6 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------------|
| Teljes hossz L_{ges} | 70 mm |
| Szár Ø D_5 h6 | 8 mm |
| Ø D_3 | 5 mm |
| Hozzávaló váltólapka | RD.. 0501 |
| Váltólapka csavar készlet | 219802 (6IP; 0,6 Nm) |
| Kinyúlási hossz L_1 | 14 mm |
| Vágóél Ø D_c | 10 mm |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| belső hűtés | igen |
| Interpolációs marás Ø D_{max} | 18 mm |

| | |
|--|---------------|
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$ | 15 mm |
| Ferde bemarási szög α_{\max} | 5,37 fok |
| Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz | 3,72 mm |
| Interpolációs marás a_p | 1,1 mm |
| Beállítási szög κ | 15 - 27 fok |
| Szárkivitel | Hengeres szár |
| Maró alkalmas lap formához | kerek |
| Marási felhasználási | horonymarás |
| Marási felhasználási | Ferde bemarás |
| Élek felosztása | egyenlőtlen |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Másolómaró |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos | 219802 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP | 674252 6IP |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm | 211750 0,6 |