


Garant**XDHW 10T310, HB7535, Típus: UNI**

Rendelési adatok

Rendelés száma	211908 UNI
GTIN	4045197479686
Árucikk kategória	21A

Leírás

Figyelem:Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

Műszaki leírás

Típus	UNI
Sarokrádiusz	1 mm
Váltólapka ISO kód	XDHW 10T310
Minőség	HB7535
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
--	--------------	-------	---------

Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		