

Garant**Másolómaró 0° negatív, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212070 16
GTIN	4045197192301
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

$a_{p\max} = 1,1$ mm.

A **211750 sz. 0,6 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	16 mm
Kinyúlási hossz L ₁	30 mm
Váltólapka csavar készlet	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Teljes hossz L _{ges}	80 mm
Ø D ₃	11 mm
Hozzávaló váltólapka	RD.. 0501
Szár Ø D _s h ₆	16 mm
Vágóélek száma Z	4
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D _{max}	30 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	27 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	2,06 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	9,72 mm
Interpolációs marás a_p	1,1 mm
Beállítási szög κ	15 - 27 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219802
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP