

Garant**Másolómaró 0° negatív, Weldon szár, Ø D: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212090 15
GTIN	4045197192387
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

$a_{p\ max} = 1,5\ mm$.

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	15 mm
Teljes hossz L _{ges}	90 mm
Szár Ø D _s h6	16 mm
Hossz Ø d ₁	40 mm
Váltólapka csavar készlet	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	RD.. 0702
Ø D ₃	8 mm
Kinyúlási hossz L ₁	24,5 mm
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	28 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	4,51 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	6,23 mm
Interpolációs marás a_p	1,5 mm
Beállítási szög κ	15 - 28 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219803
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP