

Garant**Sarokmaró 90° Hosszú, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215710 32/3
GTIN	4045197410597
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Sarokmaró egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

Belső hűtés nélkül.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	32 mm
Kinyúlási hossz L ₁	50 mm
Szár Ø D _s h6	32 mm
Teljes hossz L _{ges}	250 mm
Váltólapka csavar készlet	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Hozzávaló váltólapka	AP.. 16..
Vágóélek száma Z	3
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	nem

Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219812
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP