

**Garant****APMX 16..04 TR, HB7515, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215743 ST1400
GTIN	4045197601759
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**

Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 7$  mm.

Lapvastagság: 5,76 mm

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,14 mm

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,14 mm
Hozzávaló tartó	AP..1604
Típus	ST1400
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	APMX 16..04 TR
Minőség	HB7515
Szerszámanyag	HM

Lapvastagság	5,76 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	380 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	265 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	195 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	270 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	170 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	170 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		