

**Garant****Másolómaró 0° negatív, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 12/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212070 12/3
GTIN	4045197606082
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

**Figyelem:**

$a_{p\max} = 1,1 \text{ mm}$ .

A **211750 sz. 0,6 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{\text{ges}}$	75 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	12 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Váltólapka csavar készlet	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Hozzávaló váltólapka	RD.. 0501
Kinyúlási hossz $L_1$	15 mm
$\varnothing D_3$	7 mm
Vágóélek száma Z	3
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\text{max}}$	22 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	19 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	3,5 fok
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	5,72 mm
Interpolációs marás $a_p$	1,1 mm
Beállítási szög $\kappa$	15 - 27 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219802
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP