

**APHT 160408ER-46, SP6519, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215771 UNI
GTIN	2050002058200
Árucikk kategória	28E

Leírás**Figyelem:**

Ezeket a váltólapkákat **csak a 229908 sz. csavarral (15 IP; 5,0 Nm)** használja. $r \geq 3,2$ mm váltólapkáknak a 215705, 215710, 215715 és 215717 sz. tartókon való használatához módosítani kell a lapkafészket.

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Műszaki leírás

Típus	UNI
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	APHT 160408ER-46
Minőség	SP6519
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	S
GG(G)	alkalmas	200 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		