

**Garant****Élletőrő maró, furattal,  $\gamma$  szög: 60fok****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215795 60
GTIN	4045197383242
Árucikk kategória	210

**Leírás****Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003
Legkisebb $\varnothing$ D	17 mm
Felfogó furat $\varnothing$	16 mm
Legnagyobb $\varnothing$ D <sub>1</sub>	45 mm
Elérhető leélezési hossz l	27,5 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	52 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Elérhető leélezési szélesség b	13 mm
$\gamma$ szög	60 fok
Elérhető leélezési magasság h	24 mm

Effektív élek száma $Z_{\text{eff}}$	3
Fogankénti előtolás $h_{\text{max}}$ -nál	0,12 mm
Váltólapkák száma	9
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP