

Garant**Másolómaró 0° negatív, Weldon szár, Ø D: 16Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212090 16L
GTIN	4045197192400
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

$a_{p\max} = 1,5 \text{ mm}$.

A **211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	135 mm
Kinyúlási hossz L_1	26 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	16 mm
Váltólapka csavar készlet	219803 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_3$	9 mm
Hossz $\varnothing d_1$	80 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Hozzávaló váltólapka	RD.. 0702
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Ferde bebarási szög α_{\max}	3,89 fok
Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	7,23 mm
Interpolációs marás a_p	1,5 mm
Beállítási szög κ	15 - 28 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219803
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP